


BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“, Žiaunų plotis: 100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967350 100
GTIN	2050002047631
Produktų klasė	93Q

Aprašymas**Modelis:****Kaldintas būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas sraigtinis raktas su kniedytais apsauginiais žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Gofruotos, rūpestingai grūdintu paviršiumi, nekeičiamos žiaunos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	125 mm
Svoris	4,5 kg
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant

Užspaudimo gylis	50 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	16 - 30 mm
Žiaunų plotis	100 mm
Serija	Heuer Front
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 100 mm	967726 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 100 mm	967728 100
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 100 mm	967711 100
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 100	967390 100
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Veržtuvas atskirai Spaustuvui „Heuer-Front“ dyd. 100	967400 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 100 mm	967722 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 100 mm	967721 100
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967727 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967729 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967723 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967724 100