


HOLEX**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967420 120
GTIN	4045197694362
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:**

Visas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Sraigtas su trapeciniu sriegiu, uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Dviguba prizminė kreipiančioji su galimybe pareguliuoti. Su priekalo elementu mažesniems tiesinimo ir ploninimo darbams.

Su gofruotomis, grūdintomis žiaunomis (nekeičiamos).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Užspaudimo gylis	65 mm
Užveržimo tarpas	120 mm
Svoris	9 kg
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	20 - 55 mm

Žiaunų plotis	120 mm
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 120 mm	967724 120
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 120	967540 120
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės Lūpų plotis 120 mm	967723 120
Spaustuvių atraminė plokštė	967330
Lengvojo metalo spaustuvių žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 120 mm	967711 120
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 120 mm	967722 120