

BROCKHAUS | HEUER

## Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 120mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	967360 120
GTIN	2050002047686
Produktų klasė	93Q

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kaldintas būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

**Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas sraigtinis raktas su kniedytai apsauginiais žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė **rifliuota**, kita pusė **glotni**. Sukamos ir keičiamos.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

#### Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

#### Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

### Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Užveržimo tarpas	150 mm

Užspaudimo gylis	65 mm
Svoris	9 kg
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	16 - 55 mm
Žiaunų plotis	120 mm
Serija	Heuer Front
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 120	967540 120
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 120 mm	967724 120
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Lengvojo metalo spaustuvių žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 120 mm	967711 120
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 120	967390 120
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, skirta „Heuer Front“ Žiaunų plotis 120 mm	967405 120
Spaustuvių atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 120 mm	967722 120
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 120 mm	967723 120