

BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“, Žiaunų plotis: 120mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967350 120
GTIN	2050002047648
Produktų klasė	93Q

Aprašymas**Modelis:****Kaldintas būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas sraigtinis raktas su kniedytais apsauginiais žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Gofruotos, rūpestingai grūdintu paviršiumi, nekeičiamos žiaunos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Užspaudimo gylis	65 mm
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Užveržimo tarpas	150 mm

Svoris	9 kg
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	16 - 55 mm
Žiaunų plotis	120 mm
Serija	Heuer Front
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 120 mm	967724 120
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 120 mm	967722 120
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 120 mm	967723 120
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 120	967540 120
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 120 mm	967711 120
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 120	967390 120