

HOLEX**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967420 140
GTIN	4045197694379
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:**

Visas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Sraigtas su trapeciniu sriegiu, uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Dviguba prizminė kreipiančioji su galimybe pareguliuoti. Su priekalo elementu mažesniems tiesinimo ir ploninimo darbams.

Su gofruotomis, grūdintomis žiaunomis (nekeičiamos).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Svoris	16 kg
Užveržimo tarpas	180 mm
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Užspaudimo gylis	90 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	20 - 80 mm

Žiaunų plotis	140 mm
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 140	967540 140
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 140 mm	967722 140
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 140 mm	967711 140
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 140 mm	967724 140
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 140 mm	967723 140
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250