

**Garant**

**eco įpjovimo peilis sustiprintas, dešininis, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 32/3Lmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus eco aušinimas.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai 319133.

**Dėmesio:**

Raktą plokštėlės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.

**Techninis aprašymas**

Aukštis h <sub>1</sub>	25 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	90 mm
Serija	Eco
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	32 mm
Bendras ilgis L	122 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Įpjovimo peilis