

Garant

eco atpjovimo peilis sustiprintas, kairinis, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 32/3mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273865 32/3 |
| GTIN | 4045197983565 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus eco aušinimas.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai 319132.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai. Jei pjovimo gylis nuo 19,5 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|----------|
| Serija | Eco |
| kai maksimalus ruošinio Ø | 65 mm |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Aukštis h ₁ | 25 mm |
| Peilio aukštis h ₅ | 32 mm |
| Bendras ilgis L | 109,5 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |