

Garant

eco atpjovimo peilis sustiprintas, kairinis, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 32/3Lmm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis pjovimo briaunos ir papildomas apdirbamo paviršiaus eco aušinimas.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai 319132.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Dėl savo konstrukcijos nesuderinamas su EWS Nr. 319148 ir 319149 laikikliais.

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai. Jei pjovimo gylis nuo 19,5 mm, proceso metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	32 mm
Serija	Eco
kai maksimalus ruošinio Ø	90 mm
Aukštis h ₁	25 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Bendras ilgis L	122 mm

Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis