

BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su sukamuoju pagrindu ir keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 140mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967380 140
GTIN	2050002047778
Produktų klasė	93Q

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas veržliaraktis su kniedytais sandarinimo žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji. Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams. Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė **rifliuota**, kita pusė **glotni**. Sukamos ir keičiamos.

Sukamasis pagrindas 360° tolygiai sukamas ir saugiai užfiksuojamas bet kurioje padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Žiaunų plotis	140 mm

Serija	Heuer Front
keičiamos žiaunos	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 140 mm	967724 140
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 140 mm	967711 140
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, skirta „Heuer Front“ Žiaunų plotis 140 mm	967405 140
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės Lūpų plotis 140 mm	967723 140
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 140 mm	967722 140