

BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“, Žiaunų plotis: 140mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967350 140
GTIN	2050002047655
Produktų klasė	93Q

Aprašymas**Modelis:****Kaldintas būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas sraigtinis raktas su kniedytai apsauginiais žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Gofruotos, rūpestingai grūdintu paviršiumi, nekeičiamos žiaunos.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Svoris	16 kg
Užspaudimo gylis	80 mm
Užveržimo tarpas	200 mm
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	27 - 70 mm
Žiaunų plotis	140 mm
Serija	Heuer Front
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 140 mm	967724 140
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 140 mm	967723 140
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 140	967540 140
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Lengvojo metalo spaustuvių žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 140 mm	967711 140
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 140 mm	967722 140
Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 140	967390 140
Spaustuvių atraminė plokštė	967330