


HOLEX**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 160mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 967420 160 |
| GTIN | 4045197694386 |
| Produktų klasė | 92H |

Aprašymas**Modelis:**

Visas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Sraigtas su trapeciniu sriegiu, uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Dviguba prizminė kreipiančioji su galimybe pareguliuoti. Su priekalo elementu mažesniems tiesinimo ir ploninimo darbams.

Su gofruotomis, grūdintomis žiaunomis (nekeičiamos).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------------------|
| Svoris | 27 kg |
| Atidarymo kryptis | atsidarantis į priekį |
| Medžiaga | plienas kaldintas štampuojant |
| Užspaudimo gylis | 100 mm |
| Užveržimo tarpas | 210 mm |
| Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø | 25 - 100 mm |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Žiaunų plotis | 160 mm |
| keičiamos žiaunos | ne |
| Produkto rūšis | Paraleliniai spaustuvai |

Priedai

| | |
|--|----------------|
| Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 160 mm | 967723 160 |
| Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250 | 967328 300X250 |
| Lengvojo metalo spaustuvių žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 160 mm | 967711 160 |
| Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 160 mm | 967724 160 |
| Spaustuvių atraminė plokštė | 967330 |
| Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 160 mm | 967722 160 |
| Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 160/180 | 967540 160/180 |