

BROCKHAUS | HEUER

## Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su sukamuoju pagrindu ir keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	967380 160
GTIN	2050002047785
Produktų klasė	93Q

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.**

**Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas veržliaraktis su kniedytais sandarinimo žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji. Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams. Įstatytos žiaunos, paviršius grūdintas. Viena pusė **rifliuota**, kita pusė **glotni**. Sukamos ir keičiamos.

Sukamasis pagrindas 360° tolygiai sukamas ir saugiai užfiksuojamas bet kurioje padėtyje.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbastalio.

#### Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas milteliniu būdu.**

### Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Žiaunų plotis	160 mm

Serija	Heuer Front
keičiamos žiaunos	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

## Priedai

Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 160 mm	967722 160
Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 160 mm	967724 160
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės Lūpų plotis 160 mm	967723 160
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, skirta „Heuer Front“ Žiaunų plotis 160 mm	967405 160
Lengvojo metalo spaustuvių žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 160 mm	967711 160
Spaustuvių atraminė plokštė	967330