



Dinamometrinis atsuktuvas su skaitmeniniu ekranu, D 6,3 antgalio laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 50cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659913 50
GTIN	7610733276318
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir **paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis**. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).

Sukimo momento nustatymas nenaudojant **jokio įrankio** patraukus ir pasukus dangtelį.

Nustatyta sukimo momento vertė matoma langelyje (**skaitmeninis rodmuo – rankenos gale**).

Integruota elektronika su NFC sąsaja. Kliento keičiama baterija (tabletinė baterija CR 1/3 N; 3V).

Mato vienetai: Nm, lbfft.

Antgalių laikiklis su magnetu C 6,3 antgaliams tvirtinti.

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	50 cNm
Paleidimas	1 cNm
Antgalių laikiklis	D 6,3

Sūkių momento ribos	0,1 - 0,5 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Sūkių momento ribos	10 - 50 cNm
Indikatorius	skaitmeninis
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Norma	DIN EN ISO 6789
Svoris	72 g
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Bendras ilgis L	127,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Gamintojo pavadinimas	DigiTorque V2
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

