


HOLEX**Paralelinis spaustuvas su keičiamomis žiaunomis, Žiaunų plotis: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967430 120
GTIN	4045197694393
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:****Visas iš plieno - garantuotai nesuduš. Atsidarantis į priekį.**

Žiaunos vamzdžiams pritvirtintos po paprastomis žiaunomis.

Sraigtas su trapeciniu sriegiu, uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Reguliuojama dviguba prizminė kreipiančioji.

Su priekalo elementu mažesniems tiesinimo ir ploninimo darbams.

Su gofruotomis, grūdintomis žiaunomis (keičiamos).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Svoris	9 kg
Užspaudimo gylis	65 mm
Užveržimo tarpas	120 mm
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	20 - 55 mm
Žiaunų plotis	120 mm

keičiamos žiaunos	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Atsarginių žiaunų pora su varžtais, skirta Nr. 967430 Žiaunų plotis 120 mm	967440 120
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 120 mm	967723 120
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 120 mm	967711 120
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 120 mm	967724 120
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Tinka spaustuvui dyd. 120	967540 120
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 120 mm	967722 120