

HOLEX**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967310 140
GTIN	4045197694348
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:**

Visas kaldintas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidaro į priekį, su privirintomis vamzdinėmis spaustuvo lūpomis. Lūpos frezuotos, paviršius grūdintas. Didelis suspaudimo gylis. Tvirtas sraigtas su trapeciniu sriegiu. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Patikslinama kreipiamoji; platus grūdintas priekalas.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamas sukamas pagrindas Nr. 967280 dyd. 150.

Techninis aprašymas

Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	18 kg
Užveržimo tarpas	200 mm
Užspaudimo gylis	100 mm
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	3/4 – 3.1/2 in
Žiaunų plotis	140 mm

Produkto rūšis

Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 140 mm

967723 140

Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 140 mm

967724 140

Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 140 mm

967722 140

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250

967328 300X250

Lengvojo metalo spaustuvių žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 140 mm

967711 140

Spaustuvių atraminė plokštė

967330

Sukamasis pagrindas, atskirai Tinka spaustuvui dyd. 150

967280 150