

BROCKHAUS | HEUER

Paralelinis spaustuvas „Heuer-Front“ su sukamuoju pagrindu, Žiaunų plotis: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967370 100
GTIN	2050002047716
Produktų klasė	93Q

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.

Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Tvirtas sraigtas su **dviegiu trapeciniu sriegiu**, žiaunos greitai atsidaro ir užsidaro. Cinkuotas veržliaraktis su kniedytai sandarinimo žiedais iš plieno. Sraigtas ir kreipiamosios juostos apsaugoti nuo purvo. Reguluojama, abipusė prizminė kreipiamoji.

Su sustiprintu priekalo elementu tiesinimo ir ploninimo darbams.

Gofruotos, rūpestingai grūdintu paviršiumi, nekeičiamos žiaunos.

Sukamasis pagrindas 360° tolygiai sukamas ir saugiai užfiksuojamas bet kurioje padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant darbatalio.

Spalva:

Plaktuko smūgiams atsparus, mėlynos spalvos, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Žiaunų plotis	100 mm
Serija	Heuer Front

keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967724 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967729 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 100 mm	967728 100
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 100 mm	967726 100
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967723 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 100 mm	967722 100
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 100 mm	967711 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 100 mm	967721 100
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967727 100