


HOLEX**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967420 100
GTIN	4045197694355
Produktų klasė	92H

Aprašymas**Modelis:**

Visas iš plieno – garantuotai nesuduš. Atsidarantis į priekį. Žiaunos vamzdžiams prikaldintos po paprastomis žiaunomis. Sraigtas su trapeciniu sriegiu, uždengtas ir apsaugotas nuo purvo. Dviguba prizminė kreipiančioji su galimybe pareguliuoti. Su priekalo elementu mažesniems tiesinimo ir ploninimo darbams.

Su gofruotomis, grūdintomis žiaunomis (nekeičiamos).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967540.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	100 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Užspaudimo gylis	50 mm
Svoris	5 kg
Medžiaga	plienas kaldintas štampuojant
Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	16 - 40 mm

Žiaunų plotis	100 mm
keičiamos žiaunos	ne
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 100 mm	967726 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967724 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967729 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 100 mm	967728 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967723 100
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967727 100
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 100 mm	967722 100
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 100 mm	967711 100
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Magnetinių žiaunų poraaliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 100 mm	967721 100