

## Techniko spaustuvas su veržtuvu, Žiaunų plotis: 50mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	967590 50
GTIN	2050001741363
Produktų klasė	97G

### Aprašymas

#### Modelis:

Rutuliniu šarnyru galima viršutinę dalį pasukti, pakreipti į patogią darbinę padėtį ir užveržimo svirtimi užfiksuoti. Spaustuvus galima papildomai pakopomis po 6° pasukti iki 360°; todėl galima juos panaudoti giliam suspaudimui. Spaustuvai ir veržtuvai, taip pat prisukama plokštė yra iš lengvo metalo lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Uždengtas plieninis srieginis suklys, žiaunos atsidaro į priekį. Su keičiamomis plastikinėmis žiaunomis.

### Techninis aprašymas

Rutulinio šarnyro sukimo ribos	360 laipsniai
Užveržimo tarpas	75 mm
Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos	90 laipsniai
Užspaudimo gylis	35 mm
Žiaunų plotis	50 mm
Fiksavimo zona	0 - 80 mm
keičiamos žiaunos	taip

su veržtuvu	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

---

## Priedai

Universalus užspaudimo įtaisas	967650
Atsarginių plastikinių žiaunų pora Žiaunų plotis 50 mm	967620 50