

Universalus užspaudimo įtaisas



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967650
GTIN	2050001741554
Produktų klasė	97G

Aprašymas

Modelis:

Rutuliniu šarnyru galima pasukti ir pakreipti į patogią darbinę padėtį. **Plieninis strypas su išoriniu sriegiu M18x1,5 ir vidiniu sriegiu M10** pačių pasidarytiems montavimo arba tvirtinimo įtaisams uždėti. Rutulinį šarnyrą galima greitojo užveržimo svirtimi bet kurioje padėtyje iškart užfiksuoti. Su prisukamąja plokšte tvirtinimui prie stalviršio. Lengvo metalo lydinys, padengtas atspariu smūgiams laku.

Tinka:

Technikų spaustuvai Nr. 967590, 967600, 967610.

Rutulinio šarnyro sukimo ribos: 360 laipsniai

Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos: 90 laipsniai

Tvirtinimo varžtas Išorinis sriegis: M18x1,5

Tvirtinimo varžtas Vidinis sriegis: M10

Svoris: 0,9 kg

Techninis aprašymas

Tvirtinimo varžtas Vidinis sriegis	M10
Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos	90 laipsniai

Svoris	0,9 kg
Rutulinio šarnyro sukimo ribos	360 laipsniai
Tvirtinimo varžtas išorinis sriegis	M18×1,5
Produkto rūšis	Užspaudimo kumšteliai