

Techniko spaustuvas su veržtuvu, Žiaunų plotis: 75mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967590 75
GTIN	2050001741561
Produktų klasė	97G

Aprašymas

Modelis:

Rutuliniu šarnyru galima viršutinę dalį pasukti, pakreipti į patogią darbinę padėtį ir užveržimo svirtimi užfiksuoti. Spaustuvus galima papildomai pakopomis po 6° pasukti iki 360°; todėl galima juos panaudoti giliam suspaudimui. Spaustuvai ir veržtuvai, taip pat prisukama plokštė yra iš lengvo metalo lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Uždengtas plieninis srieginis suklys, žiaunos atsidaro į priekį. Su keičiamomis plieninėmis žiaunomis.

Techninis aprašymas

Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos	90 laipsniai
Rutulinio šarnyro sukimo ribos	360 laipsniai
Užspaudimo gylis	50 mm
Užveržimo tarpas	110 mm
Žiaunų plotis	75 mm
Fiksavimo zona	0 - 80 mm
keičiamos žiaunos	taip

su veržtuvu	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Atsarginių plastikinių žiaunų pora Žiaunų plotis 75 mm	967620 75
Universalus užspaudimo įtaisas	967650