

Techniko spaustuvas su prisukama plokšte, Žiaunų plotis: 50mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967600 50
GTIN	2050001741578
Produktų klasė	97G

Aprašymas**Modelis:**

Rutuliniu šarnyru galima viršutinę dalį pasukti, pakreipti į patogią darbinę padėtį ir užveržimo svirtimi užfiksuoti. Spaustuvus galima papildomai pakopomis po 6° pasukti iki 360°; todėl galima juos panaudoti giliam suspaudimui. Spaustuvai ir veržtuvai, taip pat prisukama plokštė yra iš lengvo metalo lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Uždengtas plieninis srieginis suklys, žiaunos atsidaro į priekį. Su keičiamomis plastikinėmis žiaunomis.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	75 mm
Rutulinio šarnyro sukimo ribos	360 laipsniai
Užspaudimo gylis	35 mm
Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos	90 laipsniai
Žiaunų plotis	50 mm
keičiamos žiaunos	taip
su prisukama plokšte	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/967600-50>
