

Techniko spaustuvas su prisukama plokšte, Žiaunų plotis: 75mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	967600 75
GTIN	2050001741370
Produktų klasė	97G

Aprašymas

Modelis:

Rutuliniu šarnyru galima viršutinę dalį pasukti, pakreipti į patogią darbinę padėtį ir užveržimo svirtimi užfiksuoti. Spaustuvus galima papildomai pakopomis po 6° pasukti iki 360°; todėl galima juos panaudoti giliam suspaudimui. Spaustuvai ir veržtuvai, taip pat prisukama plokštė yra iš lengvo metalo lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Uždengtas plieninis srieginis suklys, žiaunos atsidaro į priekį. Su keičiamomis plieninėmis žiaunomis.

Techninis aprašymas

Rutulinio šarnyro sukimo ribos	360 laipsniai
Užveržimo tarpas	110 mm
Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos	90 laipsniai
Užspaudimo gylis	50 mm
Žiaunų plotis	75 mm
keičiamos žiaunos	taip
su prisukama plokšte	taip
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Universalus užspaudimo įtaisas

967650

Atsarginių plastikinių žiaunų pora Žiaunų plotis 75 mm

967620 75