

Garant**GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B, AlTiX, M: M2,2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132721 M2,2
GTIN	4045197984128
Produktų klasė	11I

Aprašymas**Modelis:**

Universalus sriegiklis, sukurtas įvairioms panaudojimo galimybėms apdirbant skirtingas medžiagas.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą nusidėvėjimui.**
- **Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.**
- **Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.**

Atitinka ISO 2X/6HX.

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Kiaurymės Ø	1,75 mm
Sriegio Ø	2,2 mm
Koto Ø D _s	2,8 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Sriegio gylis	6,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HSS E PM
Drožlių griovelių skaičius	2
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,45 mm

Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2,2
Danga	AlTiX
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	30 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M

Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		