

Garant**Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis, Plotis 452 mm, Įrankių kotams: VDI20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970125 VDI20
GTIN	4045197489456
Produktų klasė	91L

Aprašymas**Modelis:**

Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti. Galima įmontuoti **pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°**.

Tinka:**Plotis 452 mm:**

Sisteminis transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.

Plotis 627 mm:

Sisteminis vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas miltelinio būdu.

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štapams.

Techninis aprašymas

šoninis rėmo dydis	37 mm
Gylis	150 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	18

Atstumas tarp ašių A	52 mm
Įrankių kotams	VDI 20
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 452 mm
Produkto rūšis	Įrankių laikikliai