

Garant**Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, Ø DC h8: 2,9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114400 2,9
GTIN	4045197017444
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Sustiprinta šerdis, be padengimo.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	2,9 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	33 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	2,9 mm
Bendras ilgis L	61 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	28,7 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		