

Garant**Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis, Plotis 627 mm, Įrankių kotams: HSK100****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 970130 HSK100 |
| GTIN | 4045197490094 |
| Produktų klasė | 91L |

Aprašymas**Modelis:**

Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti. Galima įmontuoti **pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°**.

Tinka:**Plotis 452 mm:**

Sisteminis transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.

Plotis 627 mm:

Sisteminis vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas miltelinio būdu.

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo šlampams.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|--------|
| šoninis rėmo dydis | 37 mm |
| Atstumas tarp ašių A | 111 mm |
| Gylis | 150 mm |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Angų įrankiams sudėti skaičius | 5 |
| įrankių kotams | HSK 100 |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | Plotis 627 mm |
| Produkto rūšis | Įrankių laikikliai |