

**Garant****Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis, Plotis 627 mm, Įrankių kotams: VDI40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970130 VDI40
GTIN	4045197490018
Produktų klasė	91L

**Aprašymas****Modelis:**

Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti. Galima įmontuoti **pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°**.

**Tinka:****Plotis 452 mm:**

Sisteminis transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.

**Plotis 627 mm:**

Sisteminis vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas miltelinio būdu.

**Pastaba:**

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo štapams.

**Techninis aprašymas**

Atstumas tarp ašių A	85 mm
šoninis rėmo dydis	37 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	13

Gylis	150 mm
Įrankių kotams	VDI 40
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 627 mm
Produkto rūšis	Įrankių laikikliai