

**Garant****Spiralinis grąžtas HSS/E VA, be dangos, Ø DC h8: 18,75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116360 18,75
GTIN	4045197032041
Produktų klasė	11C

**Aprašymas****Modelis:**

**Sustiprinta šerdis.** Grąžto paviršius specialiai apdirbtas, todėl sumažėja galimybė prilipti drožlei prie briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Viršūnės forma C.

**Rekomendacija:****Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	18,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	135 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	233 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Norma	DIN 345
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	106,9 mm
Smailias kampas	135 laipsniai

Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Tipas	INOX
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		