

Ansell**Pirštinių pora HyFlex® 11-518, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094478 9
GTIN	10076490478602
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

Su PU danga, HyFlex® 11-518, kvėpuoja, besiulė medžiaga, itin atsparios dilimui. **Sveria tik 14 g.**

Detalus aprašymas:

PU dengtos apsauginės pirštinės, **labai lankstūs pirštai**, optimaliai tinka imti aštrias detales.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Tinkama forma	labai gerai
EN 388 Atsparumas įplėšimams	3
Apsauga nuo karščio	nėra
Lietimo pojūtis	labai gerai
Imti drėgniems daiktams	gerai

Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Pirštinių dydis	9
Be DMF	ne
Kvėpuoja	gerai
Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)
be silikono	ne
EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
EN 388 Atsparumas dilimui	3
Serija	HyFlex®
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Mezgimo technologija	18G
EN 388	3X31B
Pagrindo medžiaga	Nailonas; Dyneema®
Danga	PU
Medžiaga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlynas žiedas
Svoris	14 g
Ilgis	210 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės