

**Garant****CNC lentyna, Plotis 1500 mm, Įrankių kotams: HSK100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970665 HSK100
GTIN	4045197489302
Produktų klasė	91L

**Aprašymas****PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. **Reguliavimo ribos į gylį 130 mm.** Fiksuoti galima **horizontaliai 90° ir įstrižai 120°.**

**Tinka:**

Montavimas **pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).**

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 80 mm

Gylis: 155 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius: 11

Atstumas tarp ašių A: 120 mm

Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas: 25 kg

Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose: 50 kg

**Techninis aprašymas**

Gylis	155 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	11
Aukštis	80 mm

Atstumas tarp ašių A	120 mm
Plotis	1500 mm
Įrankių kotams	HSK 100
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas	25 kg
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose	50 kg
Paskirtis	CNC lentyna
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1500 mm
Produkto rūšis	Lentyna

## Priedai

Plastikinis įdėklas Tipas HSK100	947390 HSK100
----------------------------------	---------------