

Garant**CNC lentyna, Plotis 1500 mm, Įrankių kotams: VDI40****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 970665 VDI40 |
| GTIN | 4045197489227 |
| Produktų klasė | 91L |

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. **Reguliavimo ribos į gylį 130 mm.** Fiksuoti galima **horizontaliai 90° ir įstrižai 120°.**

Tinka:

Montavimas **pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).**

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 80 mm

Gylis: 155 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius: 15

Atstumas tarp ašių A: 85 mm

Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas: 25 kg

Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose: 50 kg

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|--------|
| Angų įrankiams sudėti skaičius | 15 |
| Gylis | 155 mm |
| Aukštis | 80 mm |

| | |
|---|---|
| Atstumas tarp ašių A | 85 mm |
| Plotis | 1500 mm |
| Įrankių kotams | VDI 40 |
| Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas | 25 kg |
| Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose | 50 kg |
| Paskirtis | CNC lentyna |
| medžiagos storis | 1,5 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | Plotis 1500 mm |
| Produkto rūšis | Lentyna |

Priedai

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Plastikinis įdėklas Tipas VDI40 | 947390 VDI40 |
|---------------------------------|--------------|