

Garant**CNC lentyna, Plotis 1000 mm, Įrankių kotams: HSK40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970660 HSK40
GTIN	4045197489135
Produktų klasė	91L

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. **Reguliavimo ribos į gylį 130 mm.** Fiksuoti galima **horizontaliai 90°** ir **įstrižai 120°**.

Tinka:

Montavimas **pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).**

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas milteliniu būdu.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 80 mm

Gylis: 155 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius: 21

Atstumas tarp ašių A: 60 mm

Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas: 25 kg

Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose: 50 kg

Techninis aprašymas

Atstumas tarp ašių A	60 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	21
Gylis	155 mm

Aukštis	80 mm
Plotis	1000 mm
Įrankių kotams	HSK 40
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas	25 kg
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose	50 kg
Paskirtis	CNC lentyna
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1000 mm
Produkto rūšis	Lentyna

Priedai

Plastikinis įdėklas Tipas HSK40	947390 HSK40
---------------------------------	--------------