

Garant**CNC lentyna, Plotis 1500 mm, Įrankių kotams: HSK63****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970665 HSK63
GTIN	4045197489289
Produktų klasė	91L

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. **Reguliavimo ribos į gylį 130 mm.** Fiksuoti galima **horizontaliai 90° ir įstrižai 120°.**

Tinka:

Montavimas **pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).**

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 80 mm

Gylis: 155 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius: 15

Atstumas tarp ašių A: 85 mm

Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas: 25 kg

Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose: 50 kg

Techninis aprašymas

Gylis	155 mm
Aukštis	80 mm
Atstumas tarp ašių A	85 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius	15
Plotis	1500 mm
įrankių kotams	HSK 63
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas	25 kg
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose	50 kg
Paskirtis	CNC lentyna
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1500 mm
Produkto rūšis	Lentyna

Priedai

Plastikinis įdėklas Tipas HSK63	947390 HSK63
---------------------------------	--------------