

Garant**Uždedamas rėmas, Plotis 500 mm, Įrankių kotams: HSK40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970505 HSK40
GTIN	4045197489579
Produktų klasė	91L

Aprašymas**Modelis:**

Šonines dalis galima individualiai komplektuoti su laikiklių bėgeliais Nr. 970110 ir įrankių laikikliais. Modulus galima **horizontaliai** arba **nuožulniai** įmontuoti. Su 3 įrankių laikikliais.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štanravimo štamams.

Techninis aprašymas

Angų įrankiams sudėti skaičius	51
įrankių kotams	HSK 40
Įrankių laikiklių skaičius	3
Atstumas tarp ašių A	56 mm
Aukštis	327 mm
Gylis	550 mm
Plotis	500 mm

Paskirtis	CNC darbastalis
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 500 mm
Produkto rūšis	Uždedamas rėmas

Priedai

Plastikinis įdėklas Tipas HSK40	947390 HSK40
Uždedamas rėmas Įrankių kotams 0	970505 0
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK40	970125 HSK40