

Garant**Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, Ø DC h8: 8mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114400 8 |
| GTIN | 4045197017956 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Sustiprinta šerdis, be padengimo.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,1 mm/aps, |
| Nominalusis Ø D _c | 8 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 117 mm |
| Norma | DIN 338 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 63 mm |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS E |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | raudona |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 10 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 8 m/min | P |
| TOOLOX 33 | tinka | 8 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 12 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 8 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 5 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 25 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 80 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |