

Pasviroji bazinio stelažo lentyna, Plotis 1000 mm, Gylis: 500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	990600 500
GTIN	4004514249197
Produktų klasė	96P

Aprašymas

Modelis:

T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Tiekama su **maksimalia lentynos apkrova 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai**. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti. Naudojama iš abiejų pusių. **Stelažo sekcijos apkrova: 1300 kg.**

Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 1060 mm.

Horizontalius skirtukus galima fiksuoti kas 50 mm. Priekinė išilginė sklendė paaukštinta 15 mm, todėl neleidžia prekei iškristi.

Aprašymas:

Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

Paskirtis:

Plastikinių dėžučių, dėžučių be priekinės sienelės, kartoninių dėžių ir pan. sandėliavimui.

Tiekimo sudėtis:

7 pasvirojos lentynos, kiekviena su 5 skiriamosiomis kreipiančiosiomis, 2 išilginiai skersiniai, 2 šoninės kreipiančiosios bei 1 tiesi viršutinė lentyna, fiksuojamos kojelės.

Pastaba:

- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.**
- **Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

Techninis aprašymas

Aukštis	2000 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1060 mm
Gylis	536 mm
Lentynų skaičius	7
Plotis	1060 mm
Lentynos gylis	500 mm
Lentynų plotis	1000 mm
Lentynos aukštis	2000 mm
maksimali lauko apkrova	1300 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Lentynos storis	25 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1000 mm
Produkto rūšis	Stelažas su pasviromis lentynomis

Priedai

Pasviroji lentyna, cinkuota, lentynos plotis 1000 mm Gylis 500 mm	990610 500
Fiksuojama kojelė	990852