

**Pirštinių pora Waredex Work® 550, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094545 9 |
| GTIN | 4008198955092 |
| Produktų klasė | 04Q |

Aprašymas**Modelis:**

Waredex Work® 500. Galima lengvai suimti net ir alyvuotas bei šlapias detales, nes poliuretano paviršius pašiauštas. Puikiai prisitaiko ir yra plonos, todėl labai patogios. Patikimai apsaugo nuo įpjovimų naudojant kartu su mechaniniu barjeru.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lietimo pojūtis | gerai |
| Gamintojo pavadinimas | Waredex Work 550 |
| EN 388 Atsparumas įpjovimams | 5 |
| Be DMF | taip |
| Kvėpuoja | labai gerai |

| | |
|------------------------------|--|
| Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai |
| EN 388 Atsparumas dilimui | 4 |
| Tinkama forma | labai gerai |
| be silikono | taip |
| Apsauga nuo karščio | nėra |
| Pirštinių dydis | 9 |
| Imti alyvuotiems daiktams | vidutiniškai |
| EN 388 Atsparumas įplėšimams | 4 |
| Dangos medžiaga | PU (poliuretanai) |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Pirštinių rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |
| Turinys | 16 |
| Pirštinių savybės | Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais |
| Mezgimo technologija | 13G |
| elektrostatinė savybė | 0,2 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 |
| EN 388 | 4541X |
| Pagrindo medžiaga | HPPE, stiklas |
| Danga | PU |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Allround |
| Spalva | pilka / smėlio |
| Svoris | 75 g |
| Ilgis | 255 - 265 mm |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | C |
| Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |

