


Pasviroji lentyna, cinkuota, lentynos plotis 1000 mm, Plotis 1000 mm, Gylis: 500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	990610 500
GTIN	4004514249234
Produktų klasė	96P

Aprašymas

Modelis:

Horizontalius skirtukus galima fiksuoti kas 50 mm. Priekinė išilginė sklendė paaukštinta 15 mm, todėl neleidžia prekei iškristi.

Tiekimo sudėtis:

Su 5 skiriamosiomis kreipiančiosiomis, 2 išilginiais skersiniais bei 2 šoninėmis kreipiančiosiomis.

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Gylis	500 mm
Lentyna	lentyna su įpjovomis
Lentyna	lentyna su pakeltu krašteliu
Lentyna	stacionariai sumontuota lentyna
Paskirtis	Stelažas su pasviromis lentynomis
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Lentynos storis	25 mm
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1000 mm
Produkto rūšis	Lentyna

