

**Pirštinių pora Camapur® Cut 627+, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094476 9
GTIN	4008198862796
Produktų klasė	04Q

**Aprašymas****Modelis:**

**Camapur® Cut 627+.** Lanksčios, nuo įpjovimo saugančios pirštinės montavimo darbams sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Su plona PU danga patogesniai nešiojimui ir geresniam kvėpavimui. Leidžia patogiai sugriebti taip pat ir alyvuotas dalis. Ypač pritaikyta skardos apdirbimui, sumontavimui su vidutinio įsipjovimo rizika.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

EN 388 Atsparumas dilimui	4
Tinkama forma	labai gerai
Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)
Kvėpuoja	labai gerai

Apsauga nuo karščio	nėra
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
be silikono	taip
Gamintojo pavadinimas	Camapur Cut 627+
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
Lietimo pojūtis	gerai
Be DMF	taip
Pirštinių dydis	9
Serija	Camapur®
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	14
Mezgimo technologija	13G
elektrostatinė savybė	0,3 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
EN 388	4341X
Pagrindo medžiaga	HPPE
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilkos / juodos
Svoris	73 g
Ilgis	240 - 260 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	B
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

