

**Pirštinių pora Waredex Work® 550, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094545 10
GTIN	4008198755005
Produktų klasė	04Q

**Aprašymas****Modelis:**

**Waredex Work® 500.** Galima lengvai suimti net ir alyvuotas bei šlapias detales, nes poliuretano paviršius pašiauštas. Puikiai prisitaiko ir yra plonos, todėl labai patogios. Patikimai apsaugo nuo įpjovimų naudojant kartu su mechaniniu barjeru.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Apsauga nuo karščio	nėra
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Gamintojo pavadinimas	Waredex Work 550
EN 388 Atsparumas įpjovimams	5

Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)
Be DMF	taip
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
be silikono	taip
Tinkama forma	labai gerai
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Lietimo pojūtis	gerai
Pirštinių dydis	10
Kvėpuoja	labai gerai
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	16
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Mezgimo technologija	13G
elektrostatinė savybė	0,2 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Pagrindo medžiaga	HPPE, stiklas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilka / smėlio
Svoris	75 g
Ilgis	255 - 265 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

