

Bazinis stelažas su ilgosiomis lentynomis, Gylis 500 mm, Aukštis / lentynos plotis: 3000/2250mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 990710 3000/2250 |
| GTIN | 4004514215239 |
| Produktų klasė | 96P |

Aprašymas

Modelis:

Cinkuotas T profilio rėmas. Su MULTI^{plus} 250 cinkuotomis plieninės skardos lentynomis. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Skersinius lengva įstatyti, todėl greitai sumontuojama. Maksimali **lentynos apkrova**: 400 kg. **Sekcijos apkrova**: kai aukštis 2000 mm 1200 kg, kai 2500 mm 1600 kg, kai 3000 mm 2000 kg.

Aprašymas:

Konstruktiniai matmenys:

bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60 mm

pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm

bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm

skersinių aukštis: 65 mm

Paskirtis:

Didelių gabaritų medžiagų sandėliavimui. Patogu prieiti, nes galima naudoti iš abiejų pusių.

Pastaba:

- **Priklausomai lentynos pločio, apatinės lentynos suskirstomos segmentais. Segmentai: 750 mm ir 1000 mm.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį. Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- **Ilgosios lentynos WS 2000 tinka lentynų stelažams Nr. 990500 - 990554, prie kurių taip pat galima naudoti ir kitus matmenis bei komponentus. Mielai Jums pristatysime ir kitas galimybes. Jei susidomėsite, kreipkitės.**
- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------------|
| Plotis | 2310 mm |
| Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 2310 mm |
| Lentynos plotis | 2250 mm |
| Aukštis | 3000 mm |
| Lentynos medžiaga | Lakštinis plienas, cinkuotas |
| Lentynų skaičius | 5 |
| Lentynos gylis | 500 mm |
| Susimontuoja pats klientas | taip |
| Lentynos konstrukcija | Bazinė lentyna |
| Gylis | 537 mm |
| Lentynos gylis | 500 mm |
| Lentynų plotis | 2250 mm |
| Lentynos aukštis | 3000 mm |
| Lentynos apkrova | 400 kg |
| maksimali lauko apkrova | 1800 kg |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 400 kg |
| Lentynos storis | 40 mm |
| Skersinių aukštis | 65 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Montavimas | Įstatoma lentyna |
| Medžiaga | cinkuotas |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 500 mm |

Produkto rūšis

Stelažas su ilgomis lentynomis

Priedai

Cinkuota lakštinio plieno lentyna Gylis 500 mm

990800 500

Fiksuojiama kojelė

990852