

**Pirštinių pora Waredex Work® 550, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094545 11
GTIN	4008198755012
Produktų klasė	04Q

Aprašymas**Modelis:**

Waredex Work® 500. Galima lengvai suimti net ir alyvuotas bei šlapias detales, nes poliuretano paviršius pašiauštas. Puikiai prisitaiko ir yra plonos, todėl labai patogios. Patikimai apsaugo nuo įpjovimų naudojant kartu su mechaniniu barjeru.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Pirštinių dydis	11
Be DMF	taip
Apsauga nuo karščio	nėra

Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Kvėpuoja	labai gerai
Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)
Tinkama forma	labai gerai
Lietimo pojūtis	gerai
EN 388 Atsparumas įpjovimams	5
Gamintojo pavadinimas	Waredex Work 550
be silikono	taip
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Turinys	16
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Mezgimo technologija	13G
elektrostatinė savybė	0,2 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Pagrindo medžiaga	HPPE, stiklas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilka / smėlio
Svoris	75 g
Ilgis	255 - 265 mm
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

