

uvex**Pirštinių pora uvex C300 foam, Pirštinių dydis: 8**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094480 8
GTIN	4048612021828
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

uvex 300 serija. Lengvos, inovatyvios pirštines su bambuko TwinFlex technologija užtikrina puikią apsaugą nuo įpjovimų, mažai nusidėvi ir yra labai patogios. uvex climazone metodas užtikrina lankstumą ir gerą rankų klimato kontrolę, tuo pačiu išlieka tikslaus lietimo pojūtis. Öko-Tex® Standard 100, be silikono.

C300 foam. Su Soft-Grip-Foam sluoksniu saugiam darbui drėgnomis darbo sąlygomis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Apsauga nuo karščio	nėra
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
Tinkama forma	labai gerai
Be DMF	taip

EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
be silikono	taip
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
Kvėpuoja	gerai
Dangos medžiaga	PU (poliuretanai)
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Lietimo pojūtis	labai gerai
Pirštinių dydis	8
EN 388 Atsparumas pradūrimui	2
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Serija	uvex C300
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių savybės	Be silikono
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Pagrindo medžiaga	Poliamidas, HPPE, stiklas, bambuko viskozė
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juodas
Svoris	14,9 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės