

## Pristatomas stelažas su ilgiosiomis lentynomis, Gylis 400 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2500/2250mm



### Užsakymo data

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 990745 2500/2250 |
| GTIN             | 4004514201201    |
| Produktų klasė   | 96P              |

### Aprašymas

#### Modelis:

Cinkuotas T profilio rėmas. Su lentynomis iš 19-mm storio plokštės. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Skersinius lengva įstatyti, todėl greitai sumontuojama. Maksimali **lentynos apkrova:** 400 kg. **Sekcijos apkrova:** kai aukštis 2000 mm 1200 kg, kai 2500 mm 1600 kg, kai 3000 mm 2000 kg.

#### Aprašymas:

##### Konstruktiniai matmenys:

**Bazinė lentyna:** Nominalusis ilgis + 60 mm

**pristatoma lentyna:** Nominalusis ilgis + 6 mm

**rėmo ilgis bendras:** Nominalusis gylis + 37 mm

**Skersinių aukštis:** 65 mm

#### Pastaba:

- Priklausomai lentynos pločio, apatinės lentynos suskirstomos segmentais. Segmentai: 750 mm ir 1000 mm.
- Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį. Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
- Ilgosios lentynos WS 2000 tinka lentynų stelažams Nr. 990500 - 990554, prie kurių taip pat galima naudoti ir kitus matmenis bei komponentus. Mielai Jums pristatysime ir kitas galimybes. Jei susidomėsite, kreipkitės.

- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

## Techninis aprašymas

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Plotis  | 2256 mm                        |
| Susimontuoja pats klientas  | taip                           |
| Lentynos medžiaga   | Medžio drožlių plokštė         |
| Lentynos konstrukcija   | Pristatoma lentyna             |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis   | 2256 mm                        |
| Lentynos gylis  | 400 mm                         |
| Lentynų skaičius  | 4                              |
| Lentynos plotis   | 2250 mm                        |
| Aukštis   | 2500 mm                        |
| Gylis   | 437 mm                         |
| Lentynos gylis  | 400 mm                         |
| Lentynų plotis  | 2250 mm                        |
| Lentynos aukštis  | 2500 mm                        |
| Lentynos apkrova  | 400 kg                         |
| maksimali lauko apkrova   | 1600 kg                        |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg                         |
| Plokštelės storis   | 19 mm                          |
| Skersinių aukštis   | 65 mm                          |
| Reguliuojamas aukštis kas   | 25 mm                          |
| Montavimas  | Įstatoma lentyna               |
| Medžiaga  | cinkuotas                      |
| Produkto pavadinimo požymis   | Gylis 400 mm                   |
| Produkto rūšis  | Stelažas su ilgomis lentynomis |

---

## Priedai

Lentyna iš OSB plokštės Gylis 400 mm

990820 400