

## Bazinis stelažas su ilgosiomis lentynomis, Gylis 800 mm, Aukštis / lentynos plotis: 3000/2000mm



### Užsakymo data

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 990730 3000/2000 |
| GTIN             | 4004514215215    |
| Produktų klasė   | 96P              |

### Aprašymas

#### Modelis:

Cinkuotas T profilio rėmas. Su MULTI<sup>plus</sup> 250 cinkuotomis plieninės skardos lentynomis. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Skersinius lengva įstatyti, todėl greitai sumontuojama. Maksimali **lentynos apkrova**: 400 kg. **Sekcijos apkrova**: kai aukštis 2000 mm 1200 kg, kai 2500 mm 1600 kg, kai 3000 mm 2000 kg.

#### Aprašymas:

##### Konstrukciniai matmenys:

**bazinis stelažas**: nominalusis ilgis + 60 mm

**pristatomas stelažas**: nominalusis ilgis + 6 mm

**bendras rėmo gylis**: nominalusis gylis + 36 mm

**skersinių aukštis**: 65 mm

##### Paskirtis:

Didelių gabaritų medžiagų sandėliavimui. Patogu prieiti, nes galima naudoti iš abiejų pusių.

##### Pastaba:

- **Priklausomai lentynos pločio, apatinės lentynos suskirstomos segmentais. Segmentai: 750 mm ir 1000 mm.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį. Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- **Ilgosios lentynos WS 2000 tinka lentynų stelažams Nr. 990500 - 990554, prie kurių taip pat galima naudoti ir kitus matmenis bei komponentus. Mielai Jums pristatysime ir kitas galimybes. Jei susidomėsite, kreipkitės.**
- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

## Techninis aprašymas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Plotis  | 2060 mm                      |
| Lentynos konstrukcija   | Bazinė lentyna               |
| Lentynos medžiaga   | Lakštinis plienas, cinkuotas |
| Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis                                | 2060 mm                      |
| Lentynų skaičius  | 5                            |
| Aukštis   | 3000 mm                      |
| Lentynos plotis   | 2000 mm                      |
| Susimontuoja pats klientas  | taip                         |
| Lentynos gylis  | 800 mm                       |
| Gylis   | 837 mm                       |
| Lentynos gylis  | 800 mm                       |
| Lentynų plotis  | 2000 mm                      |
| Lentynos aukštis  | 3000 mm                      |
| Lentynos apkrova  | 400 kg                       |
| maksimali lauko apkrova   | 1800 kg                      |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 400 kg                       |
| Lentynos storis   | 40 mm                        |
| Skersinių aukštis   | 65 mm                        |
| Reguliuojamas aukštis kas   | 25 mm                        |
| Montavimas  | Įstatoma lentyna             |
| Medžiaga  | cinkuotas                    |
| Produkto pavadinimo požymis   | Gylis 800 mm                 |

Produkto rūšis

Stelažas su ilgomis lentynomis

---

**Priedai**

Cinkuota lakštinio plieno lentyna Gylis 800 mm

990795 800

Fiksuojama kojelė

990852