

uvex**Pirštinių pora uvex C300 foam, Pirštinių dydis: 10**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094480 10
GTIN	4048612021842
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

uvex 300 serija. Lengvos, inovatyvios pirštines su bambuko TwinFlex technologija užtikrina puikią apsaugą nuo įpjovimų, mažai nusidėvi ir yra labai patogios. uvex climazone metodas užtikrina lankstumą ir gerą rankų klimato kontrolę, tuo pačiu išlieka tikslaus lietimo pojūtis. Öko-Tex® Standard 100, be silikono.

C300 foam. Su Soft-Grip-Foam sluoksniu saugiam darbui drėgnomis darbo sąlygomis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Apsauga nuo karščio	nėra
be silikono	taip
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
Dangos medžiaga	PU (poliuretanai)

Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
EN 388 Atsparumas pradūrimui	2
EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
Imti alyvuotiems daiktams	vidutiniškai
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Pirštinių dydis	10
Kvėpuoja	gerai
Be DMF	taip
Lietimo pojūtis	labai gerai
Tinkama forma	labai gerai
Serija	uvex C300
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių savybės	Be silikono
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Pagrindo medžiaga	Poliamidas, HPPE, stiklas, bambuko viskozė
Danga	Nitril
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	juodas
Svoris	14,9 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės