

## Bazinis stelažas su ilgosiomis lentynomis, Gylis 800 mm, Aukštis / lentynos plotis: 2500/2500mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	990730 2500/2500
GTIN	4004514215130
Produktų klasė	96P

### Aprašymas

#### Modelis:

Cinkuotas T profilio rėmas. Su MULTI<sup>plus</sup> 250 cinkuotomis plieninės skardos lentynomis. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Skersinius lengva įstatyti, todėl greitai sumontuojama. Maksimali **lentynos apkrova**: 400 kg. **Sekcijos apkrova**: kai aukštis 2000 mm 1200 kg, kai 2500 mm 1600 kg, kai 3000 mm 2000 kg.

#### Aprašymas:

##### Konstrukciniai matmenys:

**bazinis stelažas**: nominalusis ilgis + 60 mm

**pristatomas stelažas**: nominalusis ilgis + 6 mm

**bendras rėmo gylis**: nominalusis gylis + 36 mm

**skersinių aukštis**: 65 mm

##### Paskirtis:

Didelių gabaritų medžiagų sandėliavimui. Patogu prieiti, nes galima naudoti iš abiejų pusių.

##### Pastaba:

- **Priklausomai lentynos pločio, apatinės lentynos suskirstomos segmentais. Segmentai: 750 mm ir 1000 mm.**
- **Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį. Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.**

- **Ilgosios lentynos WS 2000 tinka lentynų stelažams Nr. 990500 - 990554, prie kurių taip pat galima naudoti ir kitus matmenis bei komponentus. Mielai Jums pristatysime ir kitas galimybes. Jei susidomėsite, kreipkitės.**
- **Laisvas lenkimo ilgis (K) turi neviršyti 600 mm. Leistina sekcijos apkrova turi būti atitinkamai sumažinta pagal šios lentynos dydį.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.**

## Techninis aprašymas

Lentynos gylis	800 mm
Lentynų skaičius	4
Aukštis	2500 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	2560 mm
Lentynos plotis	2500 mm
Lentynos medžiaga	Lakštinis plienas, cinkuotas
Plotis	2560 mm
Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Gylis	837 mm
Lentynos gylis	800 mm
Lentynų plotis	2500 mm
Lentynos aukštis	2500 mm
Lentynos apkrova	400 kg
maksimali lauko apkrova	1600 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	400 kg
Lentynos storis	40 mm
Skersinių aukštis	65 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Montavimas	Įstatoma lentyna
Medžiaga	cinkuotas
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 800 mm

Produkto rūšis

Stelažas su ilgomis lentynomis

---

**Priedai**

Cinkuota lakštinio plieno lentyna Gylis 800 mm

990805 800

Fiksuojama kojelė

990852