



Apsauginė spinta Q-Classic tipas 30, Plotis: 1200mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 981035 1200 |
| GTIN | 4054923086739 |
| Produktų klasė | 96G |

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas, dengtas melamino derva, ugniai atsparios specialios plokštelės, durų priekis iš lakštinio plieno.

- **Lentynos laikikliai pritvirtinti kas 32 mm.**
- **Surinkimo vonelė (StawaR).**
- **Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).**
- **Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.**

Su gilyn pastumiamu cokoliu. 2-ų durų

Paskirtis:

Nedidelių pavojingų medžiagų kiekių sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tiekimo sudėtis:

Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklis ir apatine surinkimo vonele plastikine danga, 1 techninės priežiūros instrukcija.

Spalva:

Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys **ryškiai mėlynos RAL 5005.**

Pastaba:

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--|
| Plotis | 1164 mm |
| Naudingas plotis | 1050 mm |
| Gylis | 620 mm |
| Lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Apatinės surinkimo vonelės talpa | 33 l |
| Naud. aukštis | 1626 mm |
| Svoris | 274 kg |
| Aukštis | 1947 mm |
| Perforuoto lakšto įdėklų kiekis | 1 |
| Naudingasis gylis | 519 mm |
| Apatinių surinkimo vonių kiekis | 1 |
| Lentynų skaičius | 3 |
| Reguliuojamas aukštis kas | 32 mm |
| Spalvos pasirinkimas | Korpusas RAL 7016, priekinės dalies – RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 |
| Atsparumas ugniai | 30 min |
| Produkto rūšis | Apsauginė spinta |