

Garant**Trumpasis grąžtas HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 3,7mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 113280 3,7 |
| GTIN | 4045197007476 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo medžiaga iš **specialaus miltelinio HSS plieno** aukščiausiems reikalavimams. Šlifluotas, žemas radialinis mušimas. Dideli sraigtiniai grioveliai.

Viršūnės forma A/C nuo dydžio 2,2 mm.

Privalumai:

Naudojimui esant didelėms pjovimo vertėms.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø D _c | 3,7 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,02 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 3,7 mm |
| Bendras ilgis L | 52 mm |
| Norma | DIN 1897 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 14,5 mm |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HSS E PM |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | HPC |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 80 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 70 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 60 m/min | N |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 14 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 20 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 12 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 50 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 60 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |