



Apsauginė spinta Q-Pegasus tipas 90, Plotis: 600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	981015 600
GTIN	2050001709790
Produktų klasė	96G

Aprašymas

Modelis:

Spintos korpusas iš lakštinio plieno su integruota durų reguliavimo sistema, vidinė dalis su chemikalams atsparia danga.

- **Lentynas galima tvirtinti kas 32 mm.**
- **Surinkimo vonelė (StawaR).**
- **Su oro išmetimo vamzdžiu (NW 75).**
- **Kartu su durų fiksavimu.**
- **Rakinama profiliuota puscilindre spyna, kurią galima integruoti į patalpos užraktų sistemą. Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.**
- **Su 4 reguliuojamais varžtais nedideliems grindų nelygumams išlyginti.**

Su **AGT** (asinchroniniu durų atsidarymo mechanizmu), **TSA** (automatiniu durų uždarymu) su optiniu ir akustiniu įspėjimo signalu prieš automatiškai uždarant duris. 1-ų durų

Paskirtis:

Saugus degių pavojingų medžiagų sandėliavimas darbo patalpose.

Standartas:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tiekimo sudėtis:

Spinta su 3 lentynomis, perforuoto lakšto įdėklų ir apatine surinkimo vonele plastikine dangą ir cokolio akle, 1 techninės priežiūros instrukcija.

Spalva:

Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys **ryškiai mėlynos RAL 5005**.

Pastaba:

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę.

Techninis aprašymas

Naudingas plotis	450 mm
Naud. aukštis	1647 mm
Apatinių surinkimo vonių kiekis	1
Lentynų skaičius	3
Plotis	599 mm
Perforuoto lakšto įdėklų kiekis	1
Apatinės surinkimo vonelės talpa	22 l
Gylis	615 mm
Naudingasis gylis	522 mm
Aukštis	1953 mm
Lentynos keliamoji galia	75 kg
Svoris	283 kg
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Spalvos pasirinkimas	Korpusas RAL 7016, priekinės dalies – RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Atsparumas ugniai	90 min
Produkto rūšis	Apsauginė spinta